

**Garant**
**HM-Bohrstange E.. STFCL 90°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260919 16/11
GTIN	4045197653413
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	E16R STFCL/L11
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	19 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge $L_1$	25 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Mittenversatz $L_3$	10 mm
Gesamtlänge $L$	200 mm
Spannhöhe $L_2$	15,4 mm
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500