

Garant

CaraFin Diamant Polierpad, 125×175 mm, Körnung: D126µm



Bestelldaten

Bestellnummer	557515 D126
GTIN	4069515040372
Artikelklasse	51G

Beschreibung

Ausführung:

CaraFin Diamant Polierwerkzeuge einseitig mit **monokristallinem Diamant** belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich **höheren Nutzungsgrad** im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.

CaraFin Diamant Polierpad (EVA) mit **offener Struktur**, setzt sich nicht zu.

Vorteil:

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.

Aus hochwertigem, **elastischem Polyurethanschaumstoff**.

Verwendung:

Händische, **konturgetreue Endpolitur bzw. Glanzpolitur** von polierten Oberflächen aller **harten Werkstoffe und Buntmetalle**. Schnelle Politur durch hohe Schnittfreudigkeit.

Für die Nass- und Trockenpolitur geeignet.

Technische Beschreibung

Schleifmittelkurzzeichen	D
Polierstufe	Vorpolitur
Produktnamensattribut	125×175 mm
Produktart	Polierblock

Anwenderdaten

Datenblatt

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		