



Rubinkugeltaster Keramik Länge 75 mm, Kugel-Ø D: 5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	494235 5
GTIN	2050002087231
Artikelklasse	49F

Beschreibung

Ausführung:

Tastereinsätze für Mess- und Werkzeugmaschinen aus Keramik mit M4-Anschlussgewinde.

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø S	3,8 mm
effektive Arbeitslänge	58,5 mm
Material Schaft	Keramik
Gewicht	5,63 g
Kugel-Ø D	5 mm
Länge L	75 mm
Anschlussgewinde	M4
Werkstoff Spitze	Rubin
Produktart	Taster