

RENISHAW

Rubinkugeltaster Keramik Länge 75 mm, Kugel-Ø D: 6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	494235 6
GTIN	2050002087248
Artikelklasse	49F

Beschreibung

Ausführung:

Tastereinsätze für Mess- und Werkzeugmaschinen aus Keramik mit M4-Anschlussgewinde.

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

effektive Arbeitslänge	63,5 mm
Material Schaft	Keramik
Gewicht	5,64 g
Länge L	75 mm
Schaft-Ø S	4,5 mm
Kugel-Ø D	6 mm
Anschlussgewinde	M4
Werkstoff Spitze	Rubin
Produktart	Taster