

Garant

HSS-Bohrstange AH.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/11mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260922 12/11
GTIN	4045197653437
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	9 mm
ISO-Code Halter	AH12M STFCR/L11
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	14 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L_1	20 mm
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L_2	11 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500