

Garant

Garderobenschränk mit Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 8



Bestelldaten

Bestellnummer	949031 8
GTIN	4069515040457
Artikelklasse	91G

Beschreibung

Ausführung:

Der Korpus der Garderobenschränke verfügt über Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine abnehmbare Sockelblende an der Vorderfront. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss im Schiebegriff.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite	800 mm
Norm	DIN 4547

Datenblatt

je Abteil Nutzbreite	342 mm
Höhe	1850 mm
Schloss Ausführung	Stiftzylinderschloss
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Anzahl Abteile	8
je Abteil Nutzhöhe	370 mm
Schrägdach	nein
Gewicht	76 kg
Unterbau Ausführung	Aluminium-Füße
Tiefe	520 mm
Namensschild	ja
Sonderlackierung möglich	ja
Lüftungsschlitze Rückwand	ja
je Abteil Nutztiefe	472 mm
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	225 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Fächerschrank

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/949031-8>