

Garant

Garderobenschränk mit Drehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	949032 12
GTIN	4069515040488
Artikelklasse	91G

Beschreibung

Ausführung:

Der Korpus der Garderobenschränke verfügt über Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine abnehmbare Sockelblende an der Vorderfront. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

je Abteil Nutzhöhe	370 mm
Tiefe	520 mm

Höhe	1850 mm
Schrägdach	nein
Sonderlackierung möglich	ja
Gewicht	114 kg
Namensschild	ja
für Vorhängeschloss	ja
je Abteil Nutztiefe	472 mm
Schloss Ausführung	Drehriegelverschluss
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Lüftungsschlitze Rückwand	ja
je Abteil Nutzbreite	342 mm
Norm	DIN 4547
Unterbau Ausführung	Aluminium-Füße
Anzahl Abteile	12
Breite	1200 mm
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	225 Grad
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Fächerschrank

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/949032-12>