

Garant

Garderobenschränk mit Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	949021 3
GTIN	4069515040501
Artikelklasse	91G

Beschreibung

Ausführung:

Der Korpus der Garderobenschränke verfügt über Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine abnehmbare Sockelblende an der Vorderfront. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss im Schiebegriff.

Innenausstattung mit je 1 Fachboden (Tragfähigkeit 40 kg).

Kleiderstange mit 3 Haken pro Abteil.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

passend für Integralhelm	ja
--------------------------	----

je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1188 mm
je Abteil Nutztiefe	472 mm
Schloss Ausführung	Stiftzylinderschloss
je Hutablage Nutzhöhe	370 mm
Breite	1200 mm
Namensschild	ja
Anzahl Fachboden fest	1
Anzahl Abteile	3
Lüftungsschlitze Tür	nein
Sonderlackierung möglich	ja
Tiefe	520 mm
Unterbau Ausführung	Aluminium-Füße
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Gewicht	102 kg
Norm	DIN 4547
Anzahl Kleiderstange	1
Höhe	1850 mm
Schrägdach	nein
je Abteil Nutzbreite	342 mm
Lüftungsschlitze Rückwand	ja
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	225 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Garderobenschrank

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/949021-3>