

Garant

Garderobenschränk mit Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	949021 2
GTIN	4069515040495
Artikelklasse	91G

Beschreibung

Ausführung:

Der Korpus der Garderobenschränke verfügt über Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine abnehmbare Sockelblende an der Vorderfront. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss im Schiebegriff.

Innenausstattung mit je 1 Fachboden (Tragfähigkeit 40 kg).

Kleiderstange mit 3 Haken pro Abteil.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	1850 mm
------	---------

Datenblatt

je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1188 mm
Tiefe	520 mm
Namensschild	ja
Anzahl Abteile	2
Lüftungsschlitze Tür	nein
je Abteil Nutztiefe	472 mm
Lüftungsschlitze Rückwand	ja
passend für Integralhelm	ja
je Abteil Nutzbreite	342 mm
Norm	DIN 4547
Sonderlackierung möglich	ja
Schloss Ausführung	Stiftzylinderschloss
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
je Hutablage Nutzhöhe	370 mm
Anzahl Fachboden fest	1
Gewicht	68 kg
Breite	800 mm
Schrägdach	nein
Anzahl Kleiderstange	1
Unterbau Ausführung	Aluminium-Füße
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	225 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Garderobenschrank

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/949021-2>