

Garant

Garderobenschränk mit Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	949025 6
GTIN	4069515040549
Artikelklasse	91G

Beschreibung

Ausführung:

Der Korpus der Garderobenschränke verfügt über Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine abnehmbare Sockelblende an der Vorderfront. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss im Schiebegriff.

Kleiderstange mit 3 Haken pro Abteil.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Namensschild	ja
Unterbau Ausführung	Aluminium-Füße

je Abteil Nutztiefe	472 mm
Tiefe	520 mm
Schloss Ausführung	Stiftzylinderschloss
Lüftungsschlitze Rückwand	ja
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Breite	1200 mm
passend für Integralhelm	ja
Höhe	1850 mm
Lüftungsschlitze Tür	nein
je Abteil Nutzbreite	342 mm
Gewicht	102 kg
Anzahl Kleiderstange	1
Norm	DIN 4547
Sonderlackierung möglich	ja
Schrägdach	nein
je Abteil Nutzhöhe	780 mm
Anzahl Abteile	6
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	225 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Garderobenschrank

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/949025-6>