

**Garant**

## Garderobenschränk mit Drehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 4



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 949026 4      |
| GTIN          | 4069515040556 |
| Artikelklasse | 91G           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Der Korpus der Garderobenschränke verfügt über Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine abnehmbare Sockelblende an der Vorderfront. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Kleiderstange mit 3 Haken pro Abteil.

#### Norm:

**DIN 4547**

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

#### Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

### Technische Beschreibung

|         |       |
|---------|-------|
| Gewicht | 68 kg |
|---------|-------|

## Datenblatt

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| für Vorhängeschloss                 | ja                               |
| Norm                                | DIN 4547                         |
| Lüftungsschlitze Rückwand           | ja                               |
| Höhe                                | 1850 mm                          |
| Sonderlackierung möglich            | ja                               |
| Lüftungsschlitze Tür                | nein                             |
| Anzahl Kleiderstange                | 1                                |
| Schloss Ausführung                  | Drehriegelverschluss             |
| Schrägdach                          | nein                             |
| für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis | 6 mm                             |
| je Abteil Nutzhöhe                  | 780 mm                           |
| je Abteil Nutztiefe                 | 472 mm                           |
| Breite                              | 800 mm                           |
| Schrank-Fronten                     | Vollblech-Flügeltür              |
| Namensschild                        | ja                               |
| Unterbau Ausführung                 | Aluminium-Füße                   |
| Anzahl Abteile                      | 4                                |
| passend für Integralhelm            | ja                               |
| Tiefe                               | 520 mm                           |
| je Abteil Nutzbreite                | 342 mm                           |
| Materialstärke                      | 0,9 mm                           |
| Türöffnungswinkel                   | 225 Grad                         |
| Farbauswahl                         | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Produktart                          | Garderobenschrank                |

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/949026-4>