

Garant

Garderobenschränk mit Drehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	949026 6
GTIN	4069515040563
Artikelklasse	91G

Beschreibung

Ausführung:

Der Korpus der Garderobenschränke verfügt über Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine abnehmbare Sockelblende an der Vorderfront. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Kleiderstange mit 3 Haken pro Abteil.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

für Vorhängeschloss	ja
---------------------	----

Datenblatt

Höhe	1850 mm
Sonderlackierung möglich	ja
Breite	1200 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Tiefe	520 mm
Schloss Ausführung	Drehriegelverschluss
Anzahl Kleiderstange	1
Lüftungsschlitze Rückwand	ja
passend für Integralhelm	ja
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
je Abteil Nutzhöhe	780 mm
Anzahl Abteile	6
je Abteil Nutzbreite	342 mm
je Abteil Nutztiefe	472 mm
Gewicht	102 kg
Schrägdach	nein
Unterbau Ausführung	Aluminium-Füße
Norm	DIN 4547
Lüftungsschlitze Tür	nein
Namensschild	ja
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	225 Grad
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Garderobenschrank

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/949026-6>