



### Garderobenschrank mit Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 4



#### Bestelldaten

Bestellnummer	949025 4
GTIN	4069515040532
Artikelklasse	91G

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Der Korpus der Garderobenschränke verfügt über Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine abnehmbare Sockelblende an der Vorderfront. Rückwände mit Lüftungsschlitzten, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss im Schiebegriff.

Kleiderstange mit 3 Haken pro Abteil.

##### Norm:

**DIN 4547**

##### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

##### Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

#### Technische Beschreibung

Namensschild	ja
Gewicht	68 kg

## Datenblatt

Breite	800 mm
passend für Integralhelm	ja
Schloss Ausführung	Stiftzylinderschloss
Anzahl Kleiderstange	1
Höhe	1850 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
je Abteil Nutzhöhe	780 mm
je Abteil Nutztiefe	472 mm
Unterbau Ausführung	Aluminium-Füße
Tiefe	520 mm
Lüftungsschlitz Rückwand	ja
Schrägdach	nein
Sonderlackierung möglich	ja
Anzahl Abteile	4
je Abteil Nutzbreite	342 mm
Lüftungsschlitz Tür	nein
Norm	DIN 4547
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	225 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Garderobenschrank

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/949025-4>