



ER-Spannmutter, für ER: 20



Bestelldaten

Bestellnummer	309585 20
GTIN	4069515040587
Artikelklasse	32Z

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. **Mit Sechskant** SW 25.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 – 309740.

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	34 mm
Gewinde	M25x1,5
Gesamtlänge L	19,5 mm
maximales Anzugsmoment	110 Nm

Datenblatt

Norm	DIN 6499 D
Produktart	Spannmutter