



ER-Mini-Spannmutter, für ER: 16



Bestelldaten

Bestellnummer	309605 16
GTIN	4069515040709
Artikelklasse	31Z

Beschreibung

Ausführung:

Kleine Außenmaße, Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.

- **Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.**

Passend für:

ER-Spannzangenfutter Mini Nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Technische Beschreibung

für ER	16 mm
Gewinde	M19×1
Gesamtlänge L	18 mm
maximales Anzugsmoment	35 Nm
Außen-Ø D	22 mm
Norm	DIN 6499
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹

Datenblatt

Zerspanungsstrategie

HSC

Produktart

Spannmutter