



## ER-Mini-Spannmutter, für ER: 11



### Bestelldaten

Bestellnummer	309605 11
GTIN	4069515040693
Artikelklasse	31Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kleine Außenmaße, Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.

- **Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.**

#### Passend für:

**ER-Spannzangenfutter Mini** Nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

### Technische Beschreibung

Gewinde	M13×0,75
Außen-Ø D	16 mm
für ER	11 mm
Gesamtlänge L	12 mm
maximales Anzugsmoment	25 Nm
Norm	DIN 6499
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>

# Datenblatt

Zerspanungsstrategie

HSC

Produktart

Spannmutter