

Garant

HSS-Bohrstange AH.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260922 16/11
GTIN	4045197653444
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Mittenversatz L_3	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	AH16Q STFCR/L11
Kopflänge L_1	25 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	18 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L_2	15 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500