

Garant
HSS-Bohrstange AH.. STFCL 90°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260923 20/11
GTIN	4045197653505
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	13 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Kopflänge L_1	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	23 mm
ISO-Code Halter	AH20R STFCL/L11
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	18 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D_s	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500