

**Garant**

**HSS-Bohrstange AH.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	260922 20/11
GTIN	4045197653451
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	13 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	23 mm
Kopflänge $L_1$	32 mm
ISO-Code Halter	AH20R STFCR/L11
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge $L$	200 mm
Spannhöhe $L_2$	18 mm
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500