

Garant
HSS-Bohrstange AH.. STFCL 90°, für Wendeschneidplatten TC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260923 25/16
GTIN	4045197653512
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	16 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	28 mm
Kopflänge L_1	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
ISO-Code Halter	AH25R STFCL/L16
Mittenversatz L_3	17 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	23 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500