

Garant
HM-Bohrstange E.. STFCL 90°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260919 10/11
GTIN	4045197653390
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	E10K STFCL/L11
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Kopflänge L ₁	16 mm
Mittenversatz L ₃	6 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	12 mm
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L ₂	9,6 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500