

Garant

HSS-Bohrstange AH.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm

**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260922 25/16 |
| GTIN | 4045197653468 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| passende Wendeschneidplatte | TC.. 16T3.. |
| Mittenversatz L ₃ | 17 mm |
| Mindestvorbohr-Ø D _{min} | 28 mm |
| ISO-Code Halter | AH25R STFCR/L16 |
| Plattengröße | 16 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 8 |
| Kopflänge L ₁ | 40 mm |
| Gesamtlänge L | 200 mm |
| Spannhöhe L ₂ | 23 mm |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad |
| Schaft-Ø D _s | 25 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | rechts |
| Innendrehtiefe bis | 5×D |
| Schneidstoff | HSS |
| Innenkühlung | ja |

| | |
|------------|-------------------|
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15 | 674248 TX15 |
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 8 | 269028 8 |
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 7 | 269028 7 |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |