



## Sandale schwarz VD 711 ESD, S1 XB, EU-Schuhgröße: 47



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 092614 47     |
| GTIN          | 4044348753545 |
| Artikelklasse | 09C           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sicherheits-Sandale aus der **VARIO DYNAMICS** Familie mit Klettverschluss und Obermaterial aus offenzelligem Funktionstextil. Mit **SECURA VARIO® Fersendämpfung**.

- **Atmungsaktives Funktionsfutter.**
- **Sicherheitsreflektoren.**
- **Echtleder-Brandsohle.**
- **Laufsohle TPU Athletics ESD, silbergrau.**
- **Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.**
- **Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).**

#### Norm:

EN ISO 20345:2022 S1 SR

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Hinweis:

Normale Ausführung NB unter Nr. 092613.

### Technische Beschreibung

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Eigenschaft | Vario®-Dämpfung |
|-------------|-----------------|

## Datenblatt

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Norm                         | Einlagenversorgung<br>baumustergeprüft<br>nach DGUV Regel 191 |
| Serie                        | VD                                                            |
| Schutzklasse                 | S1                                                            |
| Geschlecht                   | Herren                                                        |
| EU-Schuhgröße                | 47                                                            |
| Material Zehenschutzkappe    | Aluminium                                                     |
| Farbe                        | schwarz                                                       |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD                                                       |
| Produktart                   | Sicherheitssandale                                            |