

**LOCTITE****Flächendichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: 574**

## Bestelldaten

Bestellnummer	083331 574
GTIN	4058093008973
Artikelklasse	04L

## Beschreibung

### Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

### Verwendung:

Für verwindungssteife Metallflansche.

### Hinweis:

Oberflächen vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

## Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Herstellerbezeichnung	LOCTITE 574
Funktionsfestigkeit nach	6 h

geeignet für Einsatzbereich	Flächendichtung
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Füllmenge	50 ml
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	ölbeständig
Eigenschaft	wasserbeständig
Eigenschaft	glykolbeständig
Lagertemperatur	8 - 21 °C
geeignet für Material	Metall
minimales Losbrechmoment	6 Nm
Dynamische Viskosität	23000 mPas
Flammpunkt	93,3 °C
Chemische Basis	Dimethacrylatester
Form	pastös
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Handfestigkeit nach	30 min
Farbe	orange
maximales Spaltmaß	0,25 mm
Festigkeitsklasse	mittelfest
Dichte	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Produktnameattribut	50 ml
Produktart	Dichtmittel