

Besprechungstisch rund, höhenverstellbar, Typ: 1000**Bestelldaten**

Bestellnummer	974203 1000
GTIN	2050002086371
Artikelklasse	91Q

Beschreibung**Ausführung:**

Komfortabler Besprechungstisch. Runde Melamin-Tischplatte mit Ø 1000 mm, 25 mm stark. Rundsäule mit Kreuzfuß. Fußkreuz aus verschweißten Stahlauslegern. Höhenverstellbereich von 720 – 1160 mm. Höhenverstellung mit gebremster Gasdruckfeder und Handauslöser unter der Tischplatte. Rollen mit Ø 50 mm für harte und weiche Böden mit Feststellmechanismus an allen 4 Rollen. Tragfähigkeit je Rolle: 50 kg.

Lackierung:

Dekor Tischplatte in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

Fußgestell in 3 Farben erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.

Technische Beschreibung

Gewicht	33 kg
Ø	1000 mm
Arbeitsplatte Stärke	25 mm
Höhenverstellbereich	720 - 1160 mm

Datenblatt

Rollen-Ø	50 mm
Fußkreuz-Ø	880 mm
Plattenstärke	25 mm
Farbauswahl	Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur
Farbauswahl	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Produktart	Bürotisch