

**Vollprofilplatte 60° innen rechts BF, HB8015, Steigung: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	270757 3
GTIN	4069515041294
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Einsatzart	rechts
Gewindesteigung	3 mm
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Innen-/Außenanwendung	innen
Schneidstoff	HM
Sorte	HB8015
Toleranzklasse	DIN 13 6H
Gewindeart	MF
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Stärke	3,6 mm
Plattengröße L	16 mm

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Gewindedrehen**Anwenderdaten**

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	130 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	150 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		