

Garant**mini-Schneidplatte zum Gewinden innen rechts, HB720, Steigung: 0,75mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	270140 0,75
GTIN	4045197560513
Artikelklasse	211

Technische Beschreibung

Plattenstärke T	3,8 mm
Anzahl Durchgänge	4 - 7
Steigung	0,75 mm
Steigungswinkel	1,5 Grad
Plattengröße $\varnothing d$	6 mm
Mindestzustellung h_{\min}	0,43 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L_3	4,19 mm
Gewindespitzen-Stirn-Abstand Y	0,5 mm
Gewindeart	M/MF
Sorte	HB720
Flankenwinkel	60 Grad
Norm	DIN 13

Produktart

Mini-Wechselschneidplatte

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	60 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	30 m/min	S
GG(G)	geeignet	60 m/min	K
CuZn	geeignet	80 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		