



Stahl-Bohrstange A.. STLCR 95°, für Wendeschneidplatten TC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260930 12/11
GTIN	
Artikelklasse	25U

Beschreibung

Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	14 mm
Mittenversatz L_3	7,2 mm
ISO-Code Halter	A12M STLCR/L11
Wendeplattenschraube	269022 4
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L_2	11 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	12 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5xD
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Spannschraube Typ 4	269022 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8