



## Stahl-Bohrstange A.. STLCR 95°, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	260930 16/11
GTIN	4960664541812
Artikelklasse	25U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Innenkühlung: ja

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

ISO-Code Halter: A16Q STLCR/L11

Einstellwinkel κ: 95 Grad

passende Wendeschneidplatte: TC.. 1102..

Mindestvorbohr-Ø D<sub>min</sub>: 18 mm

Mittenversatz L<sub>3</sub>: 9,2 mm

### Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
ISO-Code Halter	A16Q STLCR/L11
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	9,2 mm
Wendeplattenschraube	269022 4
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Spannschraube	269407
Spannschraube Typ 4	269022 4