

**Garant****mini-Schneidplatte zum Kopieren innen rechts, HB720, Ø Dmin: 7,8mm**

### Bestelldaten

Bestellnummer	270040 7,8
GTIN	4045197560148
Artikelklasse	211

### Technische Beschreibung

Plattengröße Ø d	6 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L <sub>3</sub>	4,65 mm
Plattenstärke T	3,65 mm
Mindest-Ø D <sub>min</sub>	7,8 mm
Keilwinkel α	43 Grad
Vorschub f	0,02 - 0,03 mm/U
maximale Schnitttiefe t <sub>max</sub>	1,2 mm
Radius R	0,2 mm
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	0,15 - 0,5 mm
Sorte	HB720
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	60 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	30 m/min	S
GG(G)	geeignet	60 m/min	K
CuZn	geeignet	80 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		