

Garant GRIDLINE

Garderobenschränke mit Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	949072 2
GTIN	4069515041416
Artikelklasse	9GF

Beschreibung

Ausführung:

Türen mit gepuffertem Anschlag. Kunststoffgleiter in der Bodengruppe. Sockelhöhe 80 mm. Deckelhöhe 40 mm. Deckel und Sockel flächenbündig mit den Türen. Aufgesetzte Flügeltüren. Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden. Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss im Schiebegriff. Innenausstattung: Je 1 Fachboden mit 3 Kleiderhaken.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	85,3 kg
Breite in G	32
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Lüftungsschlitze Rückwand	ja

Anzahl Abteile	2
Norm	DIN 4547
je Hutablage Nutzbreite	340 mm
Anzahl Fachboden fest	1
Sockelblende abnehmbar	nein
Tiefe	500 mm
Höhe	2000 mm
Schrägdach	nein
Schloss Ausführung	Stiftzylinderschloss
Sonderlackierung möglich	ja
je Abteil Nutzhöhe	1840 mm
je Kleider-Abteil Nutzbreite	340 mm
Breite	800 mm
je Hutablage Nutzhöhe	370 mm
je Kleider-Abteil Nutztiefe	450 mm
Tiefe in G	20
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1430 mm
passend für Integralhelm	ja
Lüftungsschlitze Tür	nein
Anzahl Kleiderstange	1
je Hutablage Nutztiefe	450 mm
Unterbau Ausführung	Sockel
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Produktart	Garderobenschrank

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/949072-2>

