

Garant

Garderobenschränk mit Drehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	949053 3
GTIN	4069515041409
Artikelklasse	91G

Beschreibung

Ausführung:

Türen mit gepuffertem Anschlag. Der Korpus verfügt über ein **Schrägdach**, Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine **abnehmbare Sockelblende** an der Vorderfront. Ein Fachboden mit 2 Kleiderhaken je Abteil. Die besondere Konstruktion erlaubt trotz der Abteillbreite von 300 mm die Aufnahme von Integralhelmen (Schutzrechte angemeldet).

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Lieferung der Schränke erfolgt komplett montiert.**
- **Vorhängeschlösser für Drehriegelverschluss Nr. 085822 – 085890, sowie DOM Vorhängeschloss Nr. 085812 Gr. 45; Nr. 085814 Gr. 45; Nr. 085816 Gr. 45.**
- **Für Schließanlagen geeignet.**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Lüftungsschlitze Rückwand	nein
für Vorhängeschloss	ja
Anzahl Fachboden fest zurückgesetzt	1
Lüftungsschlitze Tür	nein
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Sockelblende abnehmbar	ja
Breite	900 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	69,3 kg
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
je Hutablage Nutztiefe	250 mm
Anzahl Kleiderstange	1
Höhe hinten	2000 mm
je Kleider-Abteil Nutzbreite	240 mm
passend für Integralhelm	ja
Fachboden Breite	295 mm
Schrägdach	ja
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1240 mm
Unterbau Ausführung	Sockel mit Sockelblende
je Kleider-Abteil Nutztiefe	475 mm
Anzahl Abteile	3
Fachboden Tiefe	250 mm
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	420 - 480 mm
Höhe vorne	1850 mm
Norm	DIN 4547
je Hutablage (Integralhelm) Nutzbreite	240 - 280 mm
Sonderlackierung möglich	ja
Schloss Ausführung	Drehriegelverschluss
Namensschild	ja

Türöffnungswinkel	225 Grad
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Garderobenschrank

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/949053-3>