

**Garant**

**HSS-Bohrstange AH.. STFCL 90°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	260923 16/11
GTIN	4045197653499
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	11 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	25 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
ISO-Code Halter	AH16Q STFCL/L11
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500