

Garant**mini-Bohrstange Stahl, rechts, Auskraglänge L1 / Plattengröße d: 12/6mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	270002 12/6
GTIN	4045197558688
Artikelklasse	21V

Beschreibung

Ausführung:

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfacher Schneidplattenwechsel.**

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	279815 10
Plattengröße	06 mm
Kopflänge L ₁	12 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Spannhöhe L ₂	15,6 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Klemmschraube Typ 10	279815 10
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500