

Garant**mini-Schneidplatte zum Gewinden innen rechts, HB720, Steigung: 1,5mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	270140 1,5
GTIN	4045197560544
Artikelklasse	211

Technische Beschreibung

Steigung	1,5 mm
Anzahl Durchgänge	6 - 10
Steigungswinkel	3 Grad
Mindestzustellung h_{\min}	0,87 mm
Plattenstärke T	3,8 mm
Plattengröße $\varnothing d$	6 mm
Gewindespitzen-Stirn-Abstand Y	0,9 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L_3	4,58 mm
Gewindeart	M/MF
Sorte	HB720
Flankenwinkel	60 Grad
Norm	DIN 13

Produktart

Mini-Wechselschneidplatte

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	60 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	30 m/min	S
GG(G)	geeignet	60 m/min	K
CuZn	geeignet	80 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		