


Garant**mini-Schneidplatte zum Einstecken innen, DIN 472 rechts, HB720, \varnothing Dmin / Breite Nut m (H13): 8/1,3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	270110 8/1,3
GTIN	4045197560360
Artikelklasse	211

Technische Beschreibung

Mindest- \varnothing D _{min}	8 mm
maximale Schnitttiefe t _{max}	1 mm
Plattengröße \varnothing d	6 mm
Stechbreite w	1,4 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L ₃	4,8 mm
Plattenstärke T	3,6 mm
Vorschub f	0,02 - 0,03 mm/U
Nutbreite m (H13)	1,3 mm
Sorte	HB720
Nuten nach Norm	DIN 472
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	60 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	30 m/min	S
GG(G)	geeignet	60 m/min	K
CuZn	geeignet	80 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		