

Garant**mini-Schneidplatte zum Anfasen innen rechts, HB720, Ø Dmin: 8mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	270060 8
GTIN	4045197560186
Artikelklasse	21I

Beschreibung

mini-Schneidplatte zum Anfasen innen rechts 8 mm
Plattengröße Ø d: 6 mm
Plattenstärke T: 3,8 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L_3 : 4,65 mm
maximale Schnitttiefe t_{max} : 1 mm
Radius R: 0,2 mm
Fasenbreite W: 1,3 mm

Technische Beschreibung

Mindest-Ø D_{min}	8 mm
Plattenstärke T	3,8 mm
Vorschub f	0,02 - 0,03 mm/U
maximale Schnitttiefe t_{max}	1 mm
Fasenbreite W	1,3 mm
Plattengröße Ø d	6 mm
Keilwinkel α	45 Grad

Spitzen-Mitten-Abstand L_3	4,65 mm
Radius R	0,2 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,15 - 0,5 mm
Sorte	HB720
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	60 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	30 m/min	S
GG(G)	geeignet	60 m/min	K
CuZn	geeignet	80 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		