

Garant**mini-Bohrstange Stahl, rechts, Auskraglänge L1 / Plattengröße d: 12/8mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	270002 12/8
GTIN	4045197558695
Artikelklasse	21V

Beschreibung

Ausführung:

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfacher Schneidplattenwechsel.**

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	12 mm
Wendeplattenschraube	279815 11
Plattengröße	08 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Spannhöhe L ₂	15,6 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Datenblatt

Klemmschraube Typ 11	279815 11
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500