

**Innendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4953, HSS E, Schaft-Ø: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	296300 10
GTIN	4045197189042
Artikelklasse	22E

**Beschreibung****Ausführung:**

Alle Abmessungen **geschweißt**.

**Verwendung:**

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.

**HSS/E** – Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

**Technische Beschreibung**

für Bohrungen ab Ø	20 mm
Schaft-Ø	10 mm
Gesamtlänge	160 mm
Schneidstoff	HSS E
Produktart	Drehmeißel