

LOCTITE**Schraubensicherung Stick, 19 g, Herstellerbezeichnung: 268**

Bestelldaten

Bestellnummer	083300 268
GTIN	5010266007113
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Stick mit **pastöser** Schraubensicherung, sparsam im Verbrauch, kein Nachtropfen.

Pastöse Schraubensicherung.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.

Mittelfest – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.

Hochfest – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich. Stick: Hochfest, für dauerhafte Schraubverbindungen, geeignet für alle Metalle sowie passive Werkstoffe.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
minimales Losbrechmoment	17 Nm
Herstellerbezeichnung	LOCTITE 268
für Gewindegröße M bis	M50
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	48 Monat
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
geeignet für Material	Metall
Form	pastös
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Farbe	rot
Chemische Basis	Dimethacrylatester
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
geeignet für Einsatzbereich	alle Gewindeverbindungen
Füllmenge	19 ml
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	abdichtend
Eigenschaft	tropffrei
Eigenschaft	verhindert ein Festfressen
Eigenschaft	vibrationsbeständig
Funktionsfestigkeit nach	24 h
Handfestigkeit nach	5 min
Demontage	schwer
Festigkeitsklasse	hochfest
Dichte	1,1 g/cm ³
Produktnameattribut	19 g
Produktart	Schraubensicherung