

Garant**mini-Schneidplatte zum Gewinden innen rechts, HB720, Steigung: 2mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	270140 2
GTIN	4045197560568
Artikelklasse	211

Technische Beschreibung

Steigung	2 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L_3	6,47 mm
Anzahl Durchgänge	7 - 12
Gewindespitzen-Stirn-Abstand Y	1,1 mm
Steigungswinkel	2,5 Grad
Mindestzustellung h_{min}	1,15 mm
Plattenstärke T	4,2 mm
Plattengröße $\varnothing d$	8 mm
Gewindeart	M/MF
Sorte	HB720
Flankenwinkel	60 Grad
Norm	DIN 13

Produktart

Mini-Wechselschneidplatte

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	60 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	30 m/min	S
GG(G)	geeignet	60 m/min	K
CuZn	geeignet	80 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		