

**Innen-Eckdrehmeißel rechts ähnlich DIN 4954, HSS E, Schaft-Ø: 10Rmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	296400 10R
GTIN	4045197189257
Artikelklasse	22E

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Abmessungen **geschweißt**.

Verwendung:

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.

HSS/E – Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

Technische Beschreibung

für Bohrungen ab Ø	20 mm
Schaft-Ø	10 mm
Gesamtlänge	160 mm
Schneidstoff	HSS E
Produktart	Drehmeißel