

**Innen-Eckdrehmeißel rechts ähnlich DIN 4954, HSS E, Schaft-Ø: 12Rmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	296400 12R
GTIN	4045197189264
Artikelklasse	22E

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Abmessungen **geschweißt**.

Verwendung:

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.

HSS/E – Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

Technische Beschreibung

für Bohrungen ab Ø	22 mm
Schaft-Ø	12 mm
Gesamtlänge	180 mm
Schneidstoff	HSS E
Produktart	Drehmeißel