

Garant**mini-Bohrstange HM, rechts, Auskraglänge L1 / Plattengröße d: 42/8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	270006 42/8
GTIN	4045197560049
Artikelklasse	21V

Beschreibung**Ausführung:**

Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfacher Schneidplattenwechsel.**

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	279815 11
Plattengröße	08 mm
Kopflänge L ₁	42 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Spannhöhe L ₂	11,5 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Klemmschraube Typ 11	279815 11
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500