



Hakendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4963, HSS E, Schaft-Ø: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	297120 8
GTIN	4045197190635
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Alle Abmessungen **geschweißt**.

Verwendung:

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.

HSS/E – Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

Technische Beschreibung

Schneidenbreite	2 mm
maximale Einstechtiefe t_{\max}	4 mm
für Bohrungen ab Ø	16 mm
Schaft-Ø	8 mm
Gesamtlänge	140 mm
Schneidstoff	HSS E
Produktart	Drehmeißel