

Garant
Stahl-Bohrstange A.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260934 10/11
GTIN	4045197653529
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	13 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Kopflänge L_1	22,8 mm
ISO-Code Halter	A10K STFCR/L11
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L_2	9 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500