

**Garant****Stahl-Bohrstange A.. STLCL 90°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260935 20/16
GTIN	4045197653611
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	25 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Mittenversatz $L_3$	13 mm
Kopflänge $L_1$	36,6 mm
ISO-Code Halter	A20R STFCL/L16
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Plattengröße	16 mm
Gesamtlänge $L$	200 mm
Spannhöhe $L_2$	18 mm
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8

269028 8

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500