



Hakendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4963, HSS E, Schaft-Ø: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	297120 10
GTIN	4045197190642
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Alle Abmessungen **geschweißt**.

Verwendung:

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.

HSS/E – Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

Technische Beschreibung

maximale Einstechtiefe t_{\max}	6 mm
für Bohrungen ab \varnothing	20 mm
Schneidenbreite	3 mm
Schaft-Ø	10 mm
Gesamtlänge	160 mm
Schneidstoff	HSS E
Produktart	Drehmeißel