

**LOCTITE****Flächendichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: 5970**

## Bestelldaten

Bestellnummer	083331 5970
GTIN	4058093009062
Artikelklasse	04L

## Beschreibung

### Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

### Verwendung:

Silikon. Zum Ersatz von Kork- und Papierdichtungen, vibrationsbeständig.

### Hinweis:

Oberflächen vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

## Technische Beschreibung

Funktionsfestigkeit nach	12 h
Herstellerbezeichnung	LOCTITE 5970
Chemische Basis	Alkoxy-Silikon

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Kunststoff
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 200 °C
Flammpunkt	100 °C
Eigenschaft	vibrationsbeständig
Eigenschaft	ölbeständig
Form	pastös
minimales Losbrechmoment	7 Nm
Füllmenge	50 ml
geeignet für Einsatzbereich	Flanschverbindung
Farbe	schwarz
maximales Spaltmaß	0,25 mm
Festigkeitsklasse	niedrigfest
Dichte	1,4 g/cm <sup>3</sup>
Produktnameattribut	50 ml
Produktart	Dichtmittel