

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/11mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	260934 12/11
GTIN	4045197653536
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	16 mm
Kopflänge $L_1$	26,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	11 mm
Mittenversatz $L_3$	9 mm
ISO-Code Halter	A12L STFCR/L11
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Gesamtlänge $L$	140 mm
Spannhöhe $L_2$	11 mm
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Schaft-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500